


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.010 Soporte de barras

Estado: 15/05/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.010 - Soporte de barras para pletinas flexibles

Para pletinas hasta 800 A.

Características

Referencia	SV 9340.010
Material	Poliamida Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color	RAL 7035
Tensión de servicio	1000 V, 3~
Observación referente a la referencia	Con el uso de barras colectoras 12 x 5/10 mm debe utilizarse adicionalmente la pieza de distanciamiento 9340.090
N° de polos	3 polos
Adecuados para referencia	3580000 3581000 3582000 3583000 3584000 3580100 3581100 3585005 3586005
Con fijación exterior	sí
Distancia entre centros de las barras colectoras	60 mm
Adecuado para barras colectoras	15 x 5 - 30 x 10
Unidad de embalaje	4 pza(s).
Peso neto	0,76 kg
Peso bruto	0,8 kg
Código arancelario	85369010
ETIM 9	EC001166

Características

ECLASS 8.0	27400607
Descripción producto	SV RILINE60 SOPORTE DE BARRAS - 4P. 3-Polos/60mm. FIJACION EXTERIOR

Aprobaciones

Aprobaciones	ABS DNV Lloyds Register
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK
