Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.030

Soporte de barras

Estado: 6/11/2026 (Fuente: www.rittal.com/es-es)

SV 9340.030 - Soporte de barras 1 polo

Características

Referencia	SV 9340.030
Material	Poliamida Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color	RAL 7035
Adecuado para barras colectoras	12 x 5/10 15 x 5 - 30 x 10
Adecuado para barras colectoras	Pletinas flexibles
N° de polos	1 polos
Observación	Posibilidad de montaje de sistemas multipolares con una distancia entre centros de 60 mm a partir del ensamblaje de los soportes de barras Soporte adecuado para aplicaciones c.a. y c.c.
Observación referente a la referencia	Con el uso de barras colectoras 12 x 5/10 mm debe utilizarse adicionalmente la pieza de distanciamiento 9340.090
Tensión de servicio	1000 V c.a. 1500 V c.c.
Soporte PEN/N/PE	sí
Unidad de embalaje	4 pza(s).
Peso neto	0,2 kg
Peso bruto	0,24 kg
Código arancelario	85369010
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Descripción producto	SV SOPORTE DE BARRAS RILINE 60 1-POLO,UE=4

Aprobaciones

Aprobaciones	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK