

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SV 9340.214

## Perfil cubierta

Estado: 6/04/2026 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.214 - Perfil cubierta para sistemas de barras RiLine

Posibilidad de adecuar la longitud, para montaje a presión al perfil de bandeja de base.



## Características

Referencia	SV 9340.214
Descripción producto	Para montaje a presión a la bandeja de base.
Material	PVC duro modificado al calor Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color	RAL 7035
Observación	En caso de carga del perfil cubierta desde el frontal, se precisa la pantalla soporte para estabilizar Posibilidad de cortar a la longitud deseada
N° de polos	4 polos
Adecuado para sistema de barras colectoras	Pletinas flexibles, 4 polos PLS 1600, 4 polos
Dimensiones	Longitud: 1.100 mm
Unidad de embalaje	2 pza(s).
Peso neto	3,56 kg
Peso bruto	3,7 kg
Código arancelario	85472000
ETIM 9	EC000775
ECLASS 8.0	27142414

# Características

---

Descripción producto

SV RILINE60 PERFIL CUBIERTA L=1100MM(4-POL),VE=2ST

# Aprobaciones

---

Aprobaciones

UL + C-UL (listed)