
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9340.214 Perfil cubierta

Estado: 16/10/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)



SV 9340.214 - Perfil cubierta para sistemas de barras RiLine

Posibilidad de adecuar la longitud, para montaje a presión al perfil de bandeja de base.



Características

Referencia	SV 9340.214
Telefolioid	OV 3040.214
Descripción producto	Para montaje a presión a la bandeja de base.
Material	PVC duro modificado al calor
	Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color	RAL 7035
Observación	En caso de carga del perfil cubierta desde el frontal, se precisa la
	pantalla soporte para estabilizar
	Posibilidad de cortar a la longitud deseada
Adecuado para sistema de barras	Pletinas flexibles, 4 polos
colectoras	PLS 1600, 4 polos
Dimensiones	Longitud: 1.100 mm
Unidad de embalaje	2 pza(s).
Peso neto	3.56
Peso bruto	3.7
Código arancelario	85472000
EAN	4028177536746
ETIM 9	EC000775
ECLASS 8.0	27142414

© Rittal 2025

Aprobaciones

Aprobaciones

UL + C-UL (listed)

© Rittal 2025 3