

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.300

Soporte OM

Estado: 13/06/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9340.300 - Soporte OM sin sistema de contacto

Para el montaje de componentes de distribución con alimentación externa.

Características

Referencia	SV 9340.300
Ejecución	sin sistema de contacto
Descripción producto	Para el montaje de componentes de distribución con alimentación externa.
Material	Poliamida Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color	Chasis: RAL 7035
Para sistemas de barras con distancia entre centros	60 mm
Tipo carril soporte	sin marcode soporte, 2 x TS 45D
N° de polos	3 polos
Dimensiones	Anchura: 45 mm Altura: 208 mm
Carriles soporte nº/al.	2 / 10 mm
Adecuado para barras colectoras	Altura: 5, 10 mm
Aprobaciones	UL
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0,153 kg
Peso bruto	0,202 kg
Código arancelario	85369095
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Descripción producto	SV SOPORTE OM 45x208 MM 2 TS45D

Aprobaciones

Aprobaciones

ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)

Explicaciones

Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK