Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.







SV 9342.030 Soporte de barras

Estado: 10/11/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)



SV 9342.030 - Soporte de barras 1 polo



Características

Referencia	SV 9342.030	
Material	Poliamida Protección frente a fuego según UL 94-V0	
Color	RAL 7035	
Unidad de envase	Incl. elevación para una disposición escalonada de las barras PLS	
Adecuado para barras colectoras	PLS 1600	
N° de polos	1 polos	
Observación	Posibilidad de montaje de sistemas multipolares con una distancia entre centros de 60 mm a partir del ensamblaje de los soportes de barras Soporte adecuado para aplicaciones c.a. y c.c.	
Tensión de servicio	1000 V, 1~ 1500 V (DC)	
Soporte PEN/N/PE	sí	
Unidad de embalaje	4 pza(s).	
Peso neto	0.28	
Peso bruto	0.306	
Código arancelario	85469010	
EAN	4028177614925	
ETIM 9	EC001166	

© Rittal 2025

Características

ECLASS 8.0	SS 8.0 27400607

Aprobaciones

Aprobaciones	ABS
	Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración de conformidad

© Rittal 2025 3