


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.030

Soporte de barras

Estado: 8/01/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9342.030 - Soporte de barras 1 polo



Características

Referencia	SV 9342.030
Material	Poliamida Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Incl. elevación para una disposición escalonada de las barras PLS
Adecuado para barras colectoras	PLS 1600
Nº de polos	1 polos
Observación	Posibilidad de montaje de sistemas multipolares con una distancia entre centros de 60 mm a partir del ensamblaje de los soportes de barras Soporte adecuado para aplicaciones c.a. y c.c.
Tensión de servicio	1000 V, 1~ 1500 V (DC)
Soporte PEN/N/PE	sí
Unidad de embalaje	4 pza(s).
Peso neto	0.28
Peso bruto	0.306
Código arancelario	85469010
EAN	4028177614925
ETIM 9	EC001166

Características

ECLASS 8.0

27400607

Aprobaciones

Aprobaciones	ABS Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración de conformidad