


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9614.100**

**Adaptador de aparellaje Mini-PLS**

Estado: 6/02/2026 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9614.100 - Adaptador de aparelaje Mini-PLS

Intensidad máxima de 12 a 100 A

## Características

Referencia	SV 9614.100
Material	Poliamida Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color	RAL 7035
Cables de conexión (AWG)	AWG 12
Tensión de servicio	690 V, 3~
Intensidad máx.	25 A
Dimensiones	Anchura: 45 mm Altura: 160 mm
Carriles soporte nº/al.	1 / 7,5 mm
Adequado para el fabricante (tipo)	ABB Eaton Schneider Electric Siemens MS116 PKZM0 bis 25 A PKZM01 bis 25 A PKE12 PKE32 bis 25 A GV2-P bis 25 A GV2-RT GV2-LE10 GV3 bis 25 A 3RV10 21 3RV20 21 bis 25 A 3RV10 11 3RV20 11
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.25

## Características

Peso bruto	0.29
Contenido de cobre (kg / pza.)	0.041
Código arancelario	85369095
EAN	4028177192546
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

## Aprobaciones

Aprobaciones	UR + C-UR (recognized)
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK