### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# SV 9630.000 Bases portafusibles Mini-PLS

Estado: 19/11/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)



## SV 9630.000 - Bases portafusibles Mini-PLS

Intensidad 63 A.







#### Características

Referencia	SV 9630.000
Material	Poliamida Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color	Chasis: RAL 9011 Cubierta: RAL 7035
Observación	Con el empleo de conductores de sección reducida deben utilizarse casquillos
Tipo de conexión (eléctrica)	Borne
Fusibles	D 02-E 18 (Casquillo de ajuste)
Tensión de servicio	400 V
Intensidad máx.	63 A
Dimensiones	Anchura: 38 mm Altura: 160 mm
Conexión de conductores redondos	1,5 - 16 mm²
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.3
Peso bruto	0.316

© Rittal 2025

#### Características

Contenido de cobre (kg / pza.)	0.11
Código arancelario	85369095
EAN	4028177149908
ETIM 9	EC001644
ECLASS 8.0	27142120

## **Aprobaciones**

© Rittal 2025 3