

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9630.000

## Bases portafusibles Mini-PLS

Estado: 11/06/2026 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9630.000 - Bases portafusibles Mini-PLS

Intensidad 63 A.



## Características

Referencia	SV 9630.000
Material	Poliamida Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color	Chasis: RAL 9011 Cubierta: RAL 7035
Observación	Con el empleo de conductores de sección reducida deben utilizarse casquillos
Tipo de conexión (eléctrica)	Borne
Fusibles	D 02-E 18 (Casquillo de ajuste)
Tensión de servicio	400 V
Intensidad máx.	63 A
Dimensiones	Anchura: 38 mm Altura: 160 mm
Conexión de conductores redondos	1,5 - 16 mm <sup>2</sup>
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0,3 kg
Peso bruto	0,316 kg

## Características

---

Contenido de cobre (kg / pza.)	0,11
Código arancelario	85369095
ETIM 9	EC001644
ECLASS 8.0	27142120
Descripción producto	SV BASE FUSIBLE D02-E18 63A

---

## Aprobaciones

---

Explicaciones	Declaración de conformidad
---------------	----------------------------

---