

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9661.325**

**Barras colectoras E-Cu**

Estado: 11/06/2026 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9661.325 - Barras colectoras E-Cu con taladros integrados

Apto para el montaje directo en armarios de distribución, soportes de barras, combinaciones PE/PEN, en combinación con escuadras combinadas PE/PEN y piezas de ensamblaje E-Cu.

## Características

Referencia	SV 9661.325
Descripción producto	Adecuado para montaje directo en armarios, soportes de barras 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 y 3073.000. Combinaciones PE/PEN en combinación con el ángulo combinado PE/PEN y la pieza de ensamblaje E-cu.
Material	E-Cu
Ø hole	11 mm
Dimensiones	Longitud: 1.165 mm
Adecuado para	Anchura: = 1.200 mm
Sección	5 mm x 30 mm
Unidad de embalaje	2 pza(s).
Peso neto	3,13 kg
Peso bruto	3,232 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)	1,565
Código arancelario	74071000
ETIM 9	EC000329
ECLASS 8.0	27400605
Descripción producto	SV MAXI-PLS SIST. DE BARRAS CU 30x5MM, L=1165MM, EMB.=2 UNID.

# Aprobaciones

---

Aprobaciones

UL + C-UL (listed)

---

Explicaciones

Declaración de conformidad

Declaración de conformidad UK