

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.380

Módulo para seccionador bajo carga para fusibles NH

Estado: 25/04/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.380 - Módulo para seccionador bajo carga para fusibles NH

Adecuados para alojar los seccionadores bajo carga para fusibles NH para montaje sobre placa de montaje, cubierta precintable.



Características

| | |
|-----------------------------|---|
| Referencia | SV 9666.380 |
| Descripción producto | Adecuados para alojar los seccionadores bajo carga para fusibles NH para montaje sobre placa de montaje. Cubierta precintable. |
| Material | Cubierta: Poliestireno Travesaños: chapa de acero |
| Color | RAL 7035 |
| Unidad de envase | Incl. material de fijación |
| Observación para el montaje | Con el uso de 2 seccionadores bajo carga para fusibles NH de t. 2 (9344.210/.230/.250) o 1 de t. 3 (9344.310/.330/.350) debe utilizarse el travesaño de separación 9666.420 y el módulo contra contactos 9666.060 como unidad de módulo |
| Dimensiones | Anchura: 250 mm Altura: 300 mm |
| Tamaño | Unidades de anchura (UAn) de 250 mm: 1 Unidades de altura (UA) de 150 mm: 2 |

Características

| | |
|---------------------------|--|
| Adecuados para referencia | 9344.000 9344.010 9344.020 9344.030 9344.040 9344.050 |
| Para tamaño | 2 x Gr. 00 |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 0,74 kg |
| Peso bruto | 0,852 kg |
| Código arancelario | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001893 |
| ECLASS 8.0 | 27400608 |
| Descripción producto | ISV NH FUSE-SWITCH-DISCON. MODULE 2XNH00 |

Aprobaciones

| | |
|---------------|---|
| Explicaciones | Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK |
|---------------|---|