Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9666.560

Módulo para regletas bajo carga para fusibles NH

Estado: 10/12/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)



SV 9666.560 - Módulo para regletas bajo carga para fusibles NH

Para regletas bajo carga para fusibles NH t. 00 a t.3 (tripolar, distancia entre centros de barras 100/185 mm).

Características

Referencia	SV 9666.560	
Descripción producto	Para regletas bajo carga para fusibles NH t. 00 a t.3 (tripolar, distancia entre centros de barras 100/185 mm).	
Material	Cubierta: Poliestireno Soporte: poliéster reforzado con fibra de vidrio	
Color	RAL 7035	
Unidad de envase	Incl. material de fijación	
Observación	Para garantizar una conexión de cables sin problemas, debe instalarse debajo del módulo para regletas bajo carga para fusibles NH un módulo de protección contra contactos o un módulo para barras colectoras N/PE	
Dimensiones	Anchura: 750 mm Altura: 750 mm	
Tamaño	Unidades de anchura (UAn) de 250 mm: 3 Unidades de altura (UA) de 150 mm: 5	
Para tamaño	12 x Gr. 00 6 x Gr. 1 6 x Gr. 2 6 x Gr. 3	
Adecuados para referencia	9677.XXX	
Adecuado para barras colectoras	40 x 10 50 x 10 60 x 10	
Distancia entre centros de las barras colectoras	185 mm	

© Rittal 2025

Características

Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	5.17
Peso bruto	5.18
Código arancelario	85369095
EAN	4028177676442
ETIM 9	EC001893
ECLASS 8.0	27400608

Aprobaciones

Explicaciones	Declaración de conformidad	
	Declaración de conformidad UK	

© Rittal 2025 3