



**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9681.204**

**Listón de montaje perforado**

Estado: 11/02/2026 (Fuente: [ittal.com/es-es](https://www.ittal.com/es-es))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9681.204 - Listón de montaje perforado para puerta parcial

Para montaje posterior a puertas parciales, con retícula de 25 mm para montajes individualizados en la parte posterior de la puerta, como por ej. canaletas de cables, soporte de manguera, etc.



## Características

Referencia	SV 9681.204
Descripción producto	Para montaje posterior a puertas parciales. Los listones de montaje perforados disponen de una retícula de 25 mm y pueden utilizarse en la parte posterior de la puerta para el montaje individualizado de por ej., canales para cables, soportes de tubos, etc. Diámetro del taladro del listón: 4,5 mm.
Material	Chapa de acero, 1 mm
Superficie	Galvanizada
Unidad de envase	Incl. material de fijación
Longitud	198 mm
Observación para el montaje	Para armarios de 1000 mm de ancho: 1 x 9681.204 y 1 x 9681.206
Dimensiones	Longitud: 198 mm
Adecuado para	Anchura: 400 mm
OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DO OR_HEIGHTS	200 - 800 mm
Unidad de embalaje	10 pza(s).
Peso neto	0.6

## Características

---

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,4 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	73269098
EAN	4028177930353
ETIM 9	EC000386
ECLASS 8.0	27400501

---

## Aprobaciones

---

Explicaciones	Declaración de conformidad UK
---------------	-------------------------------

---