


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9683.608

Placa de montaje parcial

Estado: 8/02/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9683.608 - Placa de montaje parcial para lateral para compartimentación

Con y sin boquilla de paso, para la fijación directa al lateral del área de función.

Características

Referencia	SV 9683.608
Ejecución	cerrado
Descripción producto	Para la fijación directa al lateral del área de función para compartición interna. Equipamiento interior universal con aparmanta de distribución y mando. Creación de niveles de montaje adicionales. En combinación con separadores del área de función y el lateral es posible realizar una división interna en forma 1 a 4.
Material	Chapa de acero, 2 mm
Superficie	Galvanizada
Unidad de envase	Incluye ángulo soporte y material de fijación.
Para altura del área de función	800 mm
Dimensiones	Anchura: 902 mm Altura: 793 mm
Adecuado para	Anchura: = 1.000 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	14.7
Peso bruto	15.3
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	48,6 kg CO ₂ eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	94039910
EAN	4028177935310
ETIM 9	EC000213

Características

ECLASS 8.0

27400613

Aprobaciones

Explicaciones

Declaración de conformidad UK