



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9684.012

Barra E-Cu, perforada


Estado: 11/01/2026 (Fuente: [ittal.com/es-es](https://www.ittal.com/es-es))



FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9684.012 - Barra E-Cu, perforada



Características

Referencia	SV 9684.012
Descripción producto	Embarrados con taladros integrados.
Material	E-Cu F30
Longitud	1185 mm
Normas	DIN EN 13 601
Sección	50 mm x 10 mm
Hole diameter	11,5 mm
Dimensiones	Longitud: 1.185 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	5.34
Peso bruto	5.44
Contenido de cobre (kg / pza.)	5.34
Código arancelario	74071000
EAN	4028177951228
ETIM 9	EC001522
ECLASS 8.0	27370303

Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración de conformidad UK
