

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9686.060

Soporte de barras

Estado: 4/04/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9686.060 - Soporte de barras para ensamblaje de embarrados (zona dorsal)

Para el ensamblaje de sistemas de barras colectoras en la parte posterior de armario a armario.

Características

Referencia	SV 9686.060
Descripción producto	Para el ensamblaje en la parte posterior del armario de sistemas de barras de 3 o 4 polos de pletinas flexibles de armario a armario.
Material	Duroplástico Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color	Semejante RAL 9005
Unidad de envase	Incl. material de fijación
Adecuado para barras colectoras	50 x 10
Distancia entre centros de las barras colectoras	185 mm
Observación para el montaje	Por cada fase es posible montar un máx. de 4 embarrados (conductor secundario) por fase Para la fijación del soporte de embarrados al perfil del armario se precisa la tuerca enjaulada (M8) 4165.500
Unidad de embalaje	2 pza(s).
Peso neto	2,7 kg
Peso bruto	3,04 kg
Código arancelario	85469010
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Descripción producto	SV Soporte de barras,3 polos,185mm,50x10

Aprobaciones

Explicaciones

Declaración de conformidad UK