## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# CS 9791.035 Armario mural para exteriores

Estado: 4/11/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)



## CS 9791.035 - Armario mural para exteriores

Armarios para exteriores para fijación mural o a poste. Concepto de caja dentro de la caja, armarios para exteriores con escotadura abajo y rejillas en dorsal y laterales para la aireación.







#### Características

Referencia	CS 9791.035
Descripción producto	Armarios para exteriores para fijación mural o a poste. Concepto de caja dentro de la caja, armarios para exteriores con escotadura abajo y rejillas en dorsal y laterales para la aireación.
Material	Armario y placa de montaje: aluminio AlMg3 Puerta armario interior: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Superficie	Caja: texturizada, poliéster puro resistente a UV
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Armarios para exteriores de doble pared completamente premontados Caja interior con placa de montaje, placa entrada de cables y cierre de seguridad Ángulo de montaje para termostato de la temperatura interior del armario o higrostato Armario exterior con cubierta de diseño y cierre de seguridad 3524
	2 guías de perfil en C en el dorsal
Dimensiones	Anchura: 530 mm Altura: 700 mm
	Profundidad: 265 mm

© Rittal 2025 2

### Características

Dimensiones interiores	Anchura interior: 440 mm
	Altura interior: 545 mm
	Prof. interior: 195 mm
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)	430 mm x 535 mm
Armario interior	Anchura: 460 mm
	Altura: 565 mm
	Profundidad: 220 mm
Cierre	Ejecución cierre: Aldabilla
	Nº de cierres: 2
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 55
Observación	Plazo de entrega bajo demanda
Material básico	Aluminio
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	16.625
Peso bruto	17.5
Código arancelario	94032080
EAN	4028177193710
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

# **Aprobaciones**

Explicaciones	Declaración de conformidad
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3