

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CS 9828.500

## CS Toptec

Estado: 22/05/2026 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CS 9828.500 - CS Toptec

Armarios para exteriores con zócalo de transporte de 100 mm y tejadillo prolongado por los cuatro costados. Laterales, dorsal y puerta con parte exterior reforzada, disponibilidad de todo el bastidor TS 8 para realizar el montaje interior.



## Características

|                      |   |
|----------------------|---|
| Referencia           | CS 9828.500   |
| Ejecución            | Sin escotadura  |
| Descripción producto | Armarios para exteriores con zócalo de transporte de 100 mm y tejadillo prolongado por los cuatro costados. Laterales, dorsal y puerta con parte exterior reforzada, disponibilidad de todo el bastidor TS 8 para realizar el montaje interior. |
| Material             | Bastidor del armario: Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)<br>Piezas planas y pantallas de zócalo: Aluminio, AlMg3<br>Tejadillo: Aluminio   |
| Superficie           | Texturizada<br>Poliéster resistente a rayos UV  |
| Color                | RAL 7035  |

# Características

|   |  |
|---|--|
| Unidad de envase                        | Armarios para exteriores de doble pared completamente premontados<br>Bastidor del armario con troquel de sistema de 25 mm en bastidor de techo y suelo, así como perfiles verticales con 2 niveles de fijación<br>Puerta frontal con retenedor de puerta, empuñadura giratoria y cilindro medio, cierre BJ20027<br>Laterales a izquierda y derecha<br>Dorsal<br>Tejadillo<br>Zócalo con placas de entrada de cables atornilladas y pantallas atornilladas delante y detrás |
| Dimensiones                             | Anchura: 800 mm<br>Altura: 1.200 mm<br>Profundidad: 800 mm   |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 55  |
| Grado de protección NEMA                | NEMA 3R<br>NEMA 12   |
| Código IK                               | IK10   |
| Observación                             | Todas las piezas planas reforzadas y con puesta a tierra (pared exterior sobre pared interior)<br>CS Toptec es la base para soluciones de proyectos para exteriores. Puede solicitarlas con estas referencias: para ubicación aislada: 9774.099, para ensamblaje: 9774.005   |
| Material básico                         | Aluminio   |
| Unidad de embalaje                      | 1 pza(s).  |
| Peso neto                               | 96 kg  |
| Peso bruto                              | 98 kg  |
| Código arancelario                      | 94032080   |
| ETIM 9                                  | EC000261   |
| ECLASS 8.0                              | 27180101   |
| Descripción producto                    | CS Armario exteriores TopTec, 800x1200x800 mm  |

# Aprobaciones

---

Explicaciones

Declaración de conformidad