## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# CS 9868.500 **CS Toptec**

Estado: 7/12/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)



### CS 9868.500 - CS Toptec

Armarios para exteriores con zócalo de transporte de 100 mm y tejadillo prolongado por los cuatro costados. Laterales, dorsal y puerta con parte exterior reforzada, disponibilidad de todo el bastidor TS 8 para realizar el montaje interior.







#### Características

| Referencia           | CS 9868.500   |
|----------------------|---|
| Ejecución            | Sin escotadura  |
| Descripción producto | Armarios para exteriores con zócalo de transporte de 100 mm y tejadillo prolongado por los cuatro costados. Laterales, dorsal y puerta con parte exterior reforzada, disponibilidad de todo el bastidor TS 8 para realizar el montaje interior. |
| Material             | Bastidor del armario: Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)<br>Piezas planas y pantallas de zócalo: Aluminio, AIMg3<br>Tejadillo: Aluminio   |
| Superficie           | Texturizada<br>Poliéster resistente a rayos UV  |
| Color                | RAL 7035  |
|                      |   |

© Rittal 2025 2

#### Características

| Unidad de envase                           | Armarios para exteriores de doble pared completamente premontados Bastidor del armario con troquel de sistema de 25 mm en bastidor de techo y suelo, así como perfiles verticales con 2 niveles de fijación Puerta frontal con retenedor de puerta, empuñadura giratoria y cilindro medio, cierre BJ20027 Laterales a izquierda y derecha Dorsal Tejadillo Zócalo con placas de entrada de cables atornilladas y pantallas atornilladas delante y detrás |
|--|--|
| Dimensiones                                | Anchura: 800 mm Altura: 1.600 mm Profundidad: 800 mm   |
| Grado de protección IP según IEC<br>60 529 | IP 55  |
| Grado de protección NEMA                   | NEMA 3R<br>NEMA 12   |
| Código IK                                  | IK10   |
| Observación                                | Todas las piezas planas reforzadas y con puesta a tierra (pared exterior sobre pared interior) CS Toptec es la base para soluciones de proyectos para exteriores. Puede solicitarlas con estas referencias: para ubicación aislada: 9774.099, para ensamblaje: 9774.005  |
| Material básico                            | Aluminio   |
| Unidad de embalaje                         | 1 pza(s).  |
| Peso neto                                  | 110  |
| Peso bruto                                 | 116  |
| EAN  | 4028177962729  |
| ETIM 9                                     | EC000261   |
| ECLASS 8.0                                 | 27180101   |
|  |  |

© Rittal 2025 3

## **Aprobaciones**

Explicaciones

Declaración de conformidad

© Rittal 2025