

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AE 1002.500**

**AE-kytkentäkaapit**

Osavaltio: 4.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AE 1002.500 - AE-kytkentäkaapit Ruostumaton teräs

Kompakti kytkentäkaappi AE, ruostumatonta terästä, sis. asennuslevyn

## ominaisuudet

Tilausnro	AE 1002.500
Materiaali	Kotelo: Ruostumaton teräs Ovi: Ruostumaton teräs, yhtenäinen PU-vaahdotiiviste Asennuslevy: Teräslevy Ruostumaton teräs 1.4404 (AISI 316L)
Pintakäsittely	Kotelo ja ovi: Harjattu, karkeus 400, huokoisuus < 0,8 µm Asennuslevy: Sinkitty
Toimitus	Kotelo ja ovi/ovet Asennuslevy Lukitus: 3 mm kaksoislehti
Kotelointiluokka NEMA	NEMA 4X
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 66
IK-koodi	IK08
Mitat	Leveys: 200 mm Korkeus: 300 mm Syvyys: 155 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)	162 mm x 275 mm
Ovien määrä	1
Lukkojen määrä	1
Lukko	Lukituksen rakenne: Salpalukko Lukkojen määrä: 1 avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti Material lock: Ruostumaton teräs 1.4404 (AISI 316L)
Pohjamateriaali	Ruostumaton teräs 1.4404 (AISI 316L)
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	4,4 kg

## ominaisuudet

---

Bruttopaino	4,52 kg
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Tuotekuvaus	AE-kaappi 200x300x155 HST

## Hyväksynät

---

Hyväksynät	DNV-GL UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK