

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AE 1010.600

## AE-kytkentäkaapit

Osavaltio: 4.4.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AE 1010.600 - AE-kytkentäkaapit Ruostumaton teräs

Kompakti kytkentäkaappi AE, ruostumatonta terästä, sis. asennuslevyn

## ominaisuudet

Tilausnro	AE 1010.600
Materiaali	Kotelo: Ruostumaton teräs Ovi: Ruostumaton teräs, yhtenäinen PU-vaahdotiiviste Asennuslevy: Teräslevy Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Pintakäsittely	Kotelo ja ovi: Harjattu, karkeus 400, huokoisuus < 0,8 µm Asennuslevy: Sinkitty
Toimitus	Kotelo ja ovi/ovet Asennuslevy Lukitus: 3 mm kaksoislehti
Kotelointiluokka NEMA	NEMA 4X
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 66
IK-koodi	IK08
Mitat	Leveys: 600 mm Korkeus: 600 mm Syvyys: 210 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)	549 mm x 570 mm
Ovien määrä	1
Lukkojen määrä	2
Lukko	Lukituksen rakenne: Salpalukko Lukkojen määrä: 2 avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti Material lock: Painevalettu sinkki, niklattu
Pohjamateriaali	Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	22,325 kg

## ominaisuudet

---

Bruttopaino	23,5 kg
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Tuotekuvaus	AE-kaappi 600x600x210 RST

---

## Hyväksynät

---

Hyväksynät	DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK

---