

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1018.600

AE-kytkentäkaapit

Osavaltio: 7.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1018.600 - AE-kytkentäkaapit Ruostumaton teräs

Kompakti kytkentäkaappi AE, ruostumatonta terästä, sis. asennuslevyn

ominaisuudet

| | |
|--|--|
| Tilausnro | AE 1018.600 |
| Materiaali | Kotelo: Ruostumaton teräs Ovi: Ruostumaton teräs, yhtenäinen PU-vaahdotiiviste Asennuslevy: Teräslevy Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304) |
| Pintakäsittely | Kotelo ja ovi: Harjattu, karkeus 400, huokoisuus < 0,8 µm Asennuslevy: Sinkitty |
| Toimitus | Kotelo ja ovi/ovet Asennuslevy Lukitus: 3 mm kaksoislehti |
| Kotelointiluokka NEMA | NEMA 12 |
| Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan | IP 55 |
| IK-koodi | IK08 |
| Mitat | Leveys: 1.000 mm Korkeus: 1.000 mm Syvyys: 300 mm |
| Asennuslevyn mitat (L x K) | 939 mm x 955 mm |
| Ovien määrä | 2 |
| Lukkojen määrä | 2 |
| Lukko | Lukituksen rakenne: Salpalukko Lukkojen määrä: 2 avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti Material lock: Painevalettu sinkki, niklattu |
| Pohjamateriaali | Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304) |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 65,4 kg |

ominaisuudet

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Bruttopaino | 67 kg |
| Tullitariffinimike | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Tuotekuvaus | AE-kaappi 1000x1000x300 RST |

Hyväksynät

| | |
|------------|---|
| Hyväksynät | DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
| Selitykset | Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK |
