

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 1019.000

# AX-peruskaappi, ruostumatonta terästä

Osavaltio: 1.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 1019.000 - AX-peruskaappi, ruostumatonta terästä

Ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa koteloidissa on kiinnityspisteet sisäasennuskiskoille, joihin lisävarusteet on helppo kiinnittää ilman poraamista.



## ominaisuudet

|  |   |
|--|---|
| Tilausnro                              | AX 1019.000   |
| Materiaali                             | Kotelo: Ruostumaton teräs<br>Ovi: Ruostumaton teräs, yhtenäinen PU-vahtotiiviste<br>Asennuslevy: Teräslevy<br>Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304) |
| Pintakäsittely                         | Kotelo ja ovi: Harjattu, karkeus 400, huokoisuus < 0,8 µm<br>Asennuslevy: Sinkitty  |
| Toimitus                               | Kotelo ja ovi/ovet, avautumiskulma 130°<br>Asennuslevy<br>Lukitus: 3 mm kaksoislehti  |
| Kotelointiluokka NEMA                  | NEMA 1<br>NEMA 12   |
| Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan | IP 55   |
| Type rating UL 50E:n mukaan            | Type 1<br>Tyyppi 12   |
| IK-koodi                               | IK10  |
| Mitat                                  | Leveys: 1.000 mm<br>Korkeus: 1.200 mm<br>Syvyys: 300 mm   |
| Oven materiaalivahvuus                 | 2 mm  |

# ominaisuudet

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Kotelon materiaalivahvuus      | 1,5 mm   |
| Asennuslevyn materiaalivahvuus | 2,5 mm   |
| Asennuslevyn mitat (L x K)     | 945 mm x 1.175 mm  |
| Ovien määrä                    | 2  |
| Lukko                          | Lukituksen rakenne: 3-pistelukitusjärjestelmä<br>Lukkojen määrä: 1<br>avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti<br>Material lock: Ruostumaton teräs 1.4404 (AISI 316L) |
| Pohjamateriaali                | Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)  |
| Pakkausyksikkö                 | 1 kpl  |
| Nettopaino                     | 71,4 kg  |
| Bruttopaino                    | 78 kg  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)        | 242,98   |
| Tullitariffinimike             | 94032080   |
| ETIM 9                         | EC000261   |
| ETIM 8                         | EC000261   |
| ECLASS 8.0                     | 27180101   |
| Tuotekuvaus                    | AX Compact enclosure, WHD: 1000x1200x300 mm, stainless steel 1.4301, with mounting plate, two-door, with 3-point lock system                                     |

# Hyväksynnät

|             |  |
|-------------|--|
| Hyväksynnät | Bureau Veritas<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
| Selitykset  | Vaatimustenmukaisuusvakuutus<br>PCF-declaration                |