


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1019.500

AE-kytkentäkaapit

Osavaltio: 7.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1019.500 - AE-kytkentäkaapit Ruostumaton teräs

Kompakti kytkentäkaappi AE, ruostumatonta terästä, sis. asennuslevyn

ominaisuudet

Tilausnro	AE 1019.500
Materiaali	Kotelo: Ruostumaton teräs Ovi: Ruostumaton teräs, yhtenäinen PU-vaahdotiiviste Asennuslevy: Teräslevy Ruostumaton teräs 1.4404 (AISI 316L)
Pintakäsittely	Kotelo ja ovi: Harjattu, karkeus 400, huokoisuus < 0,8 µm Asennuslevy: Sinkitty
Toimitus	Kotelo ja ovi/ovet Asennuslevy Lukitus: 3 mm kaksoislehti 3-pistelukitusjärjestelmä
Kotelointiluokka NEMA	NEMA 12
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 55
IK-koodi	IK08
Mitat	Leveys: 1.000 mm Korkeus: 1.200 mm Syvyys: 300 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)	940 mm x 1.155 mm
Ovien määrä	2
Lukko	Lukituksen rakenne: 3-pistelukitusjärjestelmä Lukkojen määrä: 1 avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti Material lock: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Pohjamateriaali	Ruostumaton teräs 1.4404 (AISI 316L)
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	76,4 kg

ominaisuudet

Bruttopaino	79,5 kg
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Tuotekuvaus	AE-kaappi 1000x1200x300 HST

Hyväksynät

Hyväksynät	DNV UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK