


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1031.500

AE-kytkentäkaapit

Osavaltio: 3.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1031.500 - AE-kytkentäkaapit

Maalattu kotelo, jossa teräslevyovi, asennuslevy ja laippalevy pohjassa.



ominaisuudet

Tilausnro	AE 1031.500
Materiaali	Kotelo: teräslevy Ovi: Teräslevy, yhtenäinen PU-vahtotiiviste
Pintakäsittely	Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus Asennuslevy: Sinkitty
Väri	RAL 7035
Toimitus	Kotelo saranoidulla ovella/ovilla Laippa/laipat kotelon pohjassa Asennuslevy Lukitus: 3 mm kaksoislehti
Kotelointiluokka NEMA	NEMA 4
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 66
IK-koodi	IK08
Mitat	Leveys: 380 mm Korkeus: 300 mm Syvyys: 210 mm
Oven materiaalivahvuus	1,5 mm
Kotelon materiaalivahvuus	1,38 mm
Asennuslevyn materiaalivahvuus	2 mm

ominaisuudet

Asennuslevyn mitat (L x K)	334 mm x 275 mm
Ovien määrä	1
Oven käteisyys vaihdettavissa	Joo
Lukkojen määrä	1
Lukko	Lukituksen rakenne: Salpalukko Lukkojen määrä: 1 avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti
Laippa	Koko: 3 Määrä: 1
Pohjamateriaali	Teräslevy
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	7,757 kg
Bruttopaino	8,16 kg
Tullitariffinimike	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Tuotekuvaus	AE-kaappi 380x300x210

Hyväksynät

Hyväksynät	Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK