

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1035.500

AE-kytkentäkaapit

Osavaltio: 10.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1035.500 - AE-kytkentäkaapit

Maalattu kotelo, jossa teräslevyovi, asennuslevy ja laippalevy pohjassa.

ominaisuudet

| | |
|--|--|
| Tilausnro | AE 1035.500 |
| Materiaali | Kotelo: teräslevy Ovi: Teräslevy, yhtenäinen PU-vaahdotiiviste |
| Pintakäsittely | Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus Asennuslevy: Sinkitty |
| Väri | RAL 7035 |
| Toimitus | Kotelo saranoidulla ovella/ovilla Laippa/laipat kotelon pohjassa Asennuslevy Lukitus: 3 mm kaksoislehti |
| Kotelointiluokka NEMA | NEMA 12 |
| Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan | IP 55 |
| IK-koodi | IK08 |
| Mitat | Leveys: 200 mm Korkeus: 300 mm Syvyys: 155 mm |
| Oven materiaalivahvuus | 1,5 mm |
| Kotelon materiaalivahvuus | 1,25 mm |
| Asennuslevyn materiaalivahvuus | 2 mm |
| Asennuslevyn mitat (L x K) | 162 mm x 275 mm |
| Ovien määrä | 1 |
| Lukkojen määrä | 1 |
| Lukko | Lukituksen rakenne: Salpalukko Lukkojen määrä: 1 avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti |

ominaisuudet

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Laippa | Koko: 1 Määrä: 1 |
| Pohjamateriaali | Teräslevy |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 4 kg |
| Bruttopaino | 4,2 kg |
| Tullitariffinimike | 94032080 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Tuotekuvaus | AE-kaappi 200x300x155 |

Hyväksynät

| | |
|------------|---|
| Hyväksynät | DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Selitykset | Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK |