

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AE 1076.500

## AE-kytkentäkaapit

Osavaltio: 6.4.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AE 1076.500 - AE-kytkentäkaapit

Maalattu kotelo, jossa teräslevyovi, asennuslevy ja laippalevy pohjassa.

## ominaisuudet

Tilausnro	AE 1076.500
Materiaali	Kotelo: teräslevy Ovi: Teräslevy, yhtenäinen PU-vaahdotiiviste
Pintakäsittely	Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus Asennuslevy: Sinkitty
Väri	RAL 7035
Toimitus	Kotelo saranoidulla ovella/ovilla Laippa/laipat kotelon pohjassa Asennuslevy Lukitus: 3 mm kaksoislehti
Kotelointiluokka NEMA	NEMA 4
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 66
IK-koodi	IK08
Mitat	Leveys: 600 mm Korkeus: 760 mm Syvyys: 210 mm
Oven materiaalivahvuus	2 mm
Kotelon materiaalivahvuus	1,38 mm
Asennuslevyn materiaalivahvuus	3 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)	549 mm x 730 mm
Ovien määrä	1
Oven käteisyys vaihdettavissa	Joo
Lukkojen määrä	2

## ominaisuudet

---

Lukko	Lukituksen rakenne: Salpalukko Lukkojen määrä: 2 avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti
Laippa	Koko: 5 Määrä: 1
Pohjamateriaali	Teräslevy
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	28,5 kg
Bruttopaino	30,3 kg
Tullitariffinimike	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Tuotekuvaus	AE-kaappi 600x760x210

## Hyväksynät

---

Hyväksynät	DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK