

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AE 1130.500

## AE-kytkentäkaapit

Osavaltio: 22.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AE 1130.500 - AE-kytkentäkaapit

Maalattu kotelo, jossa teräslevyovi, asennuslevy ja laippalevy pohjassa.

## ominaisuudet

|                                        |                                                                                                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilausnro                              | AE 1130.500                                                                                                      |
| Materiaali                             | Kotelo: teräslevy<br>Ovi: Teräslevy, yhtenäinen PU-vaahdotiiviste                                                |
| Pintakäsittely                         | Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus<br>Asennuslevy: Sinkitty                               |
| Väri                                   | RAL 7035                                                                                                         |
| Toimitus                               | Kotelo saranoidulla ovella/ovilla<br>Laippa/laipat kotelon pohjassa<br>Asennuslevy<br>Lukitus: 3 mm kaksoislehti |
| Kotelointiluokka NEMA                  | NEMA 12                                                                                                          |
| Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan | IP 55                                                                                                            |
| IK-koodi                               | IK08                                                                                                             |
| Mitat                                  | Leveys: 1.000 mm<br>Korkeus: 760 mm<br>Syvyys: 300 mm                                                            |
| Oven materiaalivahvuus                 | 2 mm                                                                                                             |
| Kotelon materiaalivahvuus              | 1,5 mm                                                                                                           |
| Asennuslevyn materiaalivahvuus         | 3 mm                                                                                                             |
| Asennuslevyn mitat (L x K)             | 944 mm x 730 mm                                                                                                  |
| Ovien määrä                            | 2                                                                                                                |
| Lukkojen määrä                         | 2                                                                                                                |
| Lukko                                  | Lukituksen rakenne: Salpalukko<br>Lukkojen määrä: 2<br>avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti                       |

## ominaisuudet

---

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Laippa             | Koko: 4<br>Määrä: 2    |
| Pohjamateriaali    | Teräslevy              |
| Pakkausyksikkö     | 1 kpl                  |
| Nettopaino         | 51,1 kg                |
| Bruttopaino        | 54,5 kg                |
| Tullitariffinimike | 94032080               |
| ECLASS 8.0         | 27180101               |
| Tuotekuvaus        | AE-kaappi 1000x760x300 |

## Hyväksynät

---

|            |                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| Hyväksynät | DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed)                    |
| Selitykset | Vaatimustenmukaisuusvakuutus<br>Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK |