

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1181.000

AX-peruskaappi, teräslevy

Osavaltio: 3.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1181.000 - AX-peruskaappi, teräslevy

Stanssatut kiinnityspisteet AX-kotelon katossa, lattiassa ja sivuilla muodostavat VX25-rivikaapista tutun 25 mm:n kiinnitysrasterin. Tämän ainutlaatuisen, patentoidun järjestelmän ansiosta kompaktit AX-kytkentäkaapit on valmisteltu kaikkiin asennustilanteisiin. Lisävarusteet ja eri komponentit voi asentaa kiskoihin helposti, nopeasti ja turvallisesti ilman poraamista.



ominaisuudet

Tilausno	AX 1181.000
Hyödyt	Lisää sisäasennusmahdollisuuksia integroiduilla kotelon kiinnityspisteillä yhdessä sisäasennuskiskojen ja monipuolisen järjestelmälisävarustevalikoimamme kanssa Kotelointiluokka ei muutu (UL-hyväksyntä), kun asennetaan kiskot sisärakenteita varten ilman poraamista Lisäkiinnitystasot ja suurempi kantavuus pohja-asennuskiskojen avulla Helppo suunnittelu ja konfigurointi RiPanel konfiguraattorilla
Materiaali	Kotelo: teräslevy Ovi: Teräslevy, yhtenäinen PU-vahtotiiviste
Pintakäsittely	Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus Asennuslevy: Sinkitty
Väri	RAL 7035

ominaisuudet

Toimitus	Kotelo ja ovi/ovet Laippa/laipat kotelon pohjassa Asennuslevy Rei'itetty ovilista Lukitus: 3 mm kaksoislehti
Kotelointiluokka NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 12
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 66
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Type 3R Type 4 Tyyppi 12
IK-koodi	IK10
Mitat	Leveys: 800 mm Korkeus: 1.000 mm Syvyys: 400 mm
Oven materiaalivahvuus	2 mm
Kotelon materiaalivahvuus	1,5 mm
Asennuslevyn materiaalivahvuus	2,5 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)	745 mm x 975 mm
Ovien määrä	1
Oven käisyys vaihdettavissa	Joo
Lukkojen määrä	2
Lukko	Lukituksen rakenne: Salpalukko Lukkojen määrä: 2 avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti
Laippa	Koko: 5 Määrä: 2
Pohjamateriaali	Teräslevy

ominaisuudet

Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	56 kg
Bruttopaino	57 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	196,2 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Tuotekuvaus	AX Compact enclosure, WHD: 800x1000x400 mm, sheet steel, with mounting plate, single-door, with two cam locks

Hyväksynät

Hyväksynät	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Selitykset	Valmistajan vakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK PCF-declaration