

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 1182.095

VX IT Open

Osavaltio: 6.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 1182.095 - VX IT Open

VX IT Standard -malli, ilman etu- ja takaovea



ominaisuudet

Tilausnro	VX 1182.095
Rakenne	Kaappirunko VX kattolevyllä ilman etu- ja takaovea tuuletettu ilman sivuseiniä
Pintakäsittely	Kaappirunko: Pohjamaalattu Sisärakenne: Maalattu
General colour	RAL 7035
Väri	Kaapin runko ja katto: RAL 7035 Sisärakenteet: RAL 9005
Toimitus	Kaapin runko Profiilikiskot, 482,6 mm (19") Korotuspalat, korkeus 50 mm, kansilevyn nostamiseen tuulettimen katkaisun yläpuolelle kattolevyssä passiivista tuuletusta varten (sis. toimitukseen). Ei tarvita malleissa, joissa ei ole aukotusta. 12 x 19" korimutteri, 1 U, johtava (sis. toimitukseen) 25 torx-ruuvia, johtavia (sis. toimitukseen) IPPC-lava Kattolevy, moniosainen, kaapeliläpivienti syvyysuunnassa katon molemmilla puolilla, esivalmisteltu kattotuulettimelle.

ominaisuudet

Mitat	Leveys: 800 mm Korkeus: 2.000 mm Syvyys: 1.000 mm
Korkeusyksiköt	42 U
Vapaa asennustila 19 tuuman tasolle, edessä/takana	87 mm / 193 mm
Instalation position in 19" area	eteen ja taakse
Tasojen etäisyys (toimitettaessa)	720 mm
19":n kiinnitys	Syvyys-suuntaiseen kiskoon, ruuvikiinnitys ylhäältä ja alhaalta
Rakenne	Normaali
Kattotyyppi	moniosainen, kaapeliläpivienti syvyys-suunnassa katon molemmilla puolilla, esivalmisteltu kattotuulettimelle
Asennuskulma	19":n standard-profiilikiskot VX IT -kaappiin
Pohjatyyppe	avoin
Rakenne 19"-taso(t)	eteen ja taakse
Kuormitettavuus	15 000 N
Enimmäiskuormitettavuus (staattinen) kaappia kohden UL 2416:n mukaan	12 000 N
Pohjamateriaali	Teräslevy
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	67 kg
Bruttopaino	69 kg
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Tuotekuvaus	VX IT Open, 19":n profiilikiskot kiinnitetään ruuveilla syvyys-suuntaisiin kiskoihin ylhäältä ja alhaalta, LxKxS: 800x2000x1000 mm, RAL 7035

Hyväksynät

Selitykset

Valmistajan vakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus