


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 1182.096

VX IT Open

Osavaltio: 6.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 1182.096 - VX IT Open

VX IT Standard -malli, ilman etu- ja takaovea



ominaisuudet

| | |
|----------------|--|
| Tilausnro | VX 1182.096 |
| Rakenne | Kaappirunko VX kattolevyllä ilman etu- ja takaovea tuuletettu ilman sivuseiniä |
| Pintakäsittely | Kaappirunko: Pohjamaalattu Sisärakenne: Maalattu |
| General colour | RAL 7035 |
| Väri | Kaapin runko ja katto: RAL 7035 Sisärakenteet: RAL 9005 |
| Toimitus | Kaapin runko Profiilikiskot, 482,6 mm (19") Korotuspalat, korkeus 50 mm, kansilevyn nostamiseen tuulettimen katkaisun yläpuolelle kattolevyssä passiivista tuuletusta varten (sis. toimitukseen). Ei tarvita malleissa, joissa ei ole aukotusta. 12 x 19" korimutteri, 1 U, johtava (sis. toimitukseen) 25 torx-ruuvia, johtavia (sis. toimitukseen) IPPC-lava Kattolevy, moniosainen, kaapeliläpivienti syvyysuunnassa katon molemmilla puolilla, esivalmisteltu kattotuulettimelle. |

ominaisuudet

| | |
|--|---|
| Mitat | Leveys: 800 mm Korkeus: 2.000 mm Syvyys: 800 mm |
| Korkeusyksiköt | 42 U |
| Vapaa asennustila 19 tuuman tasolle, edessä/takana | 150 mm / 130 mm |
| Tasojen etäisyys (toimitettaessa) | 520 mm |
| 19":n kiinnitys | Poikkipalkkiin, ruuvikiinnitys ylhäältä ja alhaalta |
| Rakenne | Normaali |
| Kattotyyppi | moniosainen, kaapeliläpivienti syvyys suunnassa katon molemmilla puolilla, esivalmisteltu kattotuulettimelle |
| Asennuskulma | 19":n standard-profiilikiskot VX IT -kaappiin |
| Pohjatyyppe | avoin |
| Rakenne 19"-taso(t) | eteen ja taakse |
| Kuormitettavuus | 8 000 N |
| Enimmäiskuormitettavuus (staattinen) kaappia kohden UL 2416:n mukaan | 8 000 N |
| Pohjamateriaali | Teräslevy |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 52,9 kg |
| Bruttopaino | 66,4 kg |
| Tullitariffinimike | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ETIM 8 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Tuotekuvaus | VX IT Open, 19":n profiilikiskot kiinnitetään ruuveilla ylhäältä ja alhaalta poikkipalkkiin, LxKxS: 800x2000x800 mm, RAL 7035 |

Hyväksynät

Selitykset

Valmistajan vakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus