


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 1182.096

## VX IT Open

Osavaltio: 22.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 1182.096 - VX IT Open

VX IT Standard -malli, ilman etu- ja takaovea



## ominaisuudet

Tilausnro	VX 1182.096
Rakenne	Kaappirunko VX kattolevyllä ilman etu- ja takaovea tuuletettu ilman sivuseiniä
Pintakäsittely	Kaappirunko: Pohjamaalattu Sisärakenne: Maalattu
General colour	RAL 7035
Väri	Kaapin runko ja katto: RAL 7035 Sisärakenteet: RAL 9005
Toimitus	Kaapin runko Profiilikiskot, 482,6 mm (19") Korotuspalat, korkeus 50 mm, kansilevyn nostamiseen tuulettimen katkaisun yläpuolelle kattolevyssä passiivista tuuletusta varten (sis. toimitukseen). Ei tarvita malleissa, joissa ei ole aukotusta. 12 x 19" korimutteri, 1 U, johtava (sis. toimitukseen) 25 torx-ruuvia, johtavia (sis. toimitukseen) IPPC-lava Kattolevy, moniosainen, kaapeliläpivienti syvyysuunnassa katon molemmilla puolilla, esivalmisteltu kattotuulettimelle.

# ominaisuudet

Mitat	Leveys: 800 mm Korkeus: 2.000 mm Syvyys: 800 mm
Korkeusyksiköt	42 U
Vapaa asennustila 19 tuuman tasolle, edessä/takana	150 mm / 130 mm
Tasojen etäisyys (toimitettaessa)	520 mm
19":n kiinnitys	Poikkipalkkiin, ruuvikiinnitys ylhäältä ja alhaalta
Rakenne	Normaali
Kattotyyppi	moniosainen, kaapeliläpivienti syvyys suunnassa katon molemmilla puolilla, esivalmisteltu kattotuulettimelle
Asennuskulma	19":n standard-profiilikiskot VX IT -kaappiin
Pohjatyyppe	avoin
Rakenne 19"-taso(t)	eteen ja taakse
Kuormitettavuus	8 000 N
Enimmäiskuormitettavuus (staattinen) kaappia kohden UL 2416:n mukaan	8 000 N
Pohjamateriaali	Teräslevy
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	52,9 kg
Bruttopaino	66,4 kg
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Tuotekuvaus	VX IT Open, 482,6 mm (19") Kaappirunko VX IT -kattolevyllä ilman ovia ja sivuseiniä. 19"-kiskot edessä ja takana. WHD: 800x2000x1000 mm, RAL 7035

# Hyväksynät

---

Selitykset

Valmistajan vakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus