


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 1182.097

## VX IT Open

Osavaltio: 28.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 1182.097 - VX IT Open

VX IT Standard -malli, ilman etu- ja takaovea



## ominaisuudet

Tilausnro	VX 1182.097
Rakenne	Kaappirunko VX kattolevyllä ilman etu- ja takaovea tuuletettu ilman sivuseiniä
Pintakäsittely	Kaappirunko: Pohjamaalattu Sisärakenne: Maalattu
General colour	RAL 7035
Väri	Kaapin runko ja katto: RAL 7035 Sisärakenteet: RAL 9005
Toimitus	Kaapin runko Profiilikiskot, 482,6 mm (19") Korotuspalat, korkeus 50 mm, kansilevyn nostamiseen tuulettimen katkaisun yläpuolelle kattolevyssä passiivista tuuletusta varten (sis. toimitukseen). Ei tarvita malleissa, joissa ei ole aukotusta. 12 x 19" korimutteri, 1 U, johtava (sis. toimitukseen) 25 torx-ruuvia, johtavia (sis. toimitukseen) IPPC-lava Kattolevy, moniosainen, kaapeliläpivienti syvyysuunnassa katon molemmilla puolilla, esivalmisteltu kattotuulettimelle.

# ominaisuudet

Mitat	Leveys: 800 mm Korkeus: 2.000 mm Syvyys: 1.200 mm
Korkeusyksiköt	42 U
Vapaa asennustila 19 tuuman tasolle, edessä/takana	150 mm / 330 mm
Tasojen etäisyys (toimitettaessa)	720 mm
19":n kiinnitys	kiinnitetty syvyysuuntaiseen kiskoon ylhäältä ja alhaalta sekä rungossa olevaan kannatinkiskoon
Rakenne	Normaali
Kattotyyppi	moniosainen, kaapeliläpivienti syvyysuunnassa katon molemmilla puolilla, esivalmisteltu kattotuulettimelle
Asennuskulma	19":n standard-profiilikiskot VX IT -kaappiin
Pohjatyyppe	avoin
Rakenne 19"-taso(t)	eteen ja taakse
Kuormitettavuus	15 000 N
Enimmäiskuormitettavuus (staattinen) kaappia kohden UL 2416:n mukaan	12 000 N
Pohjamateriaali	Teräslevy
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	73 kg
Bruttopaino	76 kg
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Tuotekuvaus	VX IT Open, 19":n profiilikiskot kiinnitetään ruuveilla syvyysuuntaisiin kiskoihin ylhäältä ja alhaalta sekä rungossa olevaan kannatinkiskoon, LxKxS: 800x2000x1200 mm, RAL 7035

# Hyväksynät

---

Selitykset

Valmistajan vakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus