

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1199.100

## Rivityssarja

Osavaltio: 8.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1199.100 - Rivityssarja AX, KX, AE, KL

AX/KX-koteloiden rivittämiseen. Siihen tarvittavat aukotukset kuuluvat asiakkaan tehtäviksi.



## ominaisuudet

Tilausnro	SZ 1199.100
Tuotekuvaus	AX/KX-koteloiden rivitykseen. Välttämättömät aukotukset kuuluvat asiakkaan tehtäviksi.
Hyödyt	Erytisruuvit ja -mutterit rajoittavat tiivisteiden puristumisen ja takaa siten kestävästi kaappien välisen tiivistyksen. Erikoisruuvit ja -mutterit nopeaan ja helppoon asentamiseen ilman kierteitystä. Tiiviste, itseliimautuva muodostuu rivitettävistä tiiviste-elementeistä ja kulmakappaleista, helppo sovittaa kaappien koon mukaan
Toimitus	Erikoisruuvit ja -mutterit Tiiviste-elementti, itseliimautuva
Ohje	1 VP riittää rivityskohtaan maks. K x S = 800 x 350 mm. KX EB-koteloita ei voi rivittää saranoidulta puolelta
Sopii:	Kaappityyppi: AX KX AE KL Korkeus: ≤ 800 mm Syvyys: ≤ 350 mm
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Type 3R Type 4X Tyyppi 12

## ominaisuudet

---

Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 66 oikein asennettuna
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,249 kg
Bruttopaino	0,281 kg
Tullitariffinimike	39269097
ETIM 9	EC002622
ETIM 8	EC002622
ECLASS 8.0	27189263
Tuotekuvaus	SZ-rivisarja, AX, KX, AE, KL, KxS: 800x350 mm

## Hyväksynät

---

Hyväksynät	UL + C-UL - FTTA
------------	------------------