

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1261.000

AX-peruskaappi, teräslevy

Osavaltio: 7.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1261.000 - AX-peruskaappi, teräslevy

Stanssatut kiinnityspisteet AX-kotelon katossa, lattiassa ja sivuilla muodostavat VX25-rivikaapista tutun 25 mm:n kiinnitysrasterin. Tämän ainutlaatuisen, patentoidun järjestelmän ansiosta kompaktit AX-kytkentäkaapit on valmisteltu kaikkiin asennustilanteisiin. Lisävarusteet ja eri komponentit voi asentaa kiskoihin helposti, nopeasti ja turvallisesti ilman poraamista.



ominaisuudet

| | |
|----------------|---|
| Tilausno | AX 1261.000 |
| Hyödyt | Lisää sisäasennusmahdollisuuksia integroiduilla kotelon kiinnityspisteillä yhdessä sisäasennuskiskojen ja monipuolisen järjestelmälisävarustevalikoimamme kanssa Koteloituokka ei muutu (UL-hyväksyntä), kun asennetaan kiskot sisärakenteita varten ilman poraamista Lisäkiinnitystasot ja suurempi kantavuus pohja-asennuskiskojen avulla Helppo suunnittelu ja konfigurointi RiPanel konfiguraattorilla |
| Materiaali | Kotelo: teräslevy Ovi: Teräslevy, yhtenäinen PU-vahtotiiviste |
| Pintakäsittely | Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus Asennuslevy: Sinkitty |
| Väri | RAL 7035 |

ominaisuudet

| | |
|--|--|
| Toimitus | Kotelo ja ovi/ovet Laippa/laipat kotelon pohjassa Asennuslevy Rei'itetty ovilista Lukitus: 3 mm kaksoislehti |
| Kotelointiluokka NEMA | NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 12 |
| Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan | IP 66 |
| Type rating UL 50E:n mukaan | Type 1 Type 3R Type 4 Tyyppi 12 |
| IK-koodi | IK10 |
| Mitat | Leveys: 600 mm Korkeus: 1.200 mm Syvyys: 400 mm |
| Oven materiaalivahvuus | 2 mm |
| Kotelon materiaalivahvuus | 1,5 mm |
| Asennuslevyn materiaalivahvuus | 2,5 mm |
| Asennuslevyn mitat (L x K) | 545 mm x 1.175 mm |
| Ovien määrä | 1 |
| Oven kätsisyys vaihdettavissa | Joo |
| Lukko | Lukituksen rakenne: 3-pistelukitusjärjestelmä Lukkojen määrä: 1 avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti |
| Laippa | Koko: 7 Määrä: 1 |
| Pohjamateriaali | Teräslevy |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |

ominaisuudet

| | |
|-------------------------|---|
| Nettopaino | 50,2 kg |
| Bruttopaino | 53,5 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 181,9 kg CO2 eq (Cat B) |
| Ohje PCF-luokkaan | Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse |
| Tullitariffinimike | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Tuotekuvaus | AX Compact enclosure, WHD: 600x1200x400 mm, sheet steel, with mounting plate, single-door, with 3-point lock system |

Hyväksynät

| | |
|------------|--|
| Hyväksynät | Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
| Selitykset | Valmistajan vakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK PCF-declaration |