

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1301.000

E-Box KX

Osavaltio: 8.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1301.000 - E-Box KX Ruostumaton teräs

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu E-Box KX tarjoaa asennusmukavuutta ja joustavuutta lukkojärjestelmien valintaan. Sarjatuotantona tehdyt 180°-saranat mahdollistavat helpon pääsyn kotelon sisälle.



ominaisuudet

Tilausnro	KX 1301.000
Tuotekuvaus	Ruostumattomasta teräksestä valmistettu KX E-Box tarjoaa asennusmukavuutta ja joustavaa lukkojärjestelmien valintaa. Sarjatuotantona tehdyt 180°-saranat mahdollistavat helpon pääsyn kotelon sisälle.
Materiaali	Kotelo: Ruostumaton teräs Ovi: Ruostumaton teräs, yhtenäinen PU-vaahdotiiviste Asennuslevy: Teräslevy Ruostumaton teräs 1.4404 (AISI 316L)
Pintakäsittely	Kotelo ja kansi: Harjattu, karkeus 180 Asennuslevy: Sinkitty
Toimitus	Asennuslevy Salpalukko 3 mm kaksoislehtiavainpesällä
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 66
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Tyyppi 12

ominaisuudet

Mitat	Leveys: 200 mm Korkeus: 300 mm Syvyys: 155 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)	175 mm x 275 mm
Kotelon materiaalivahvuus	1,25 mm
Oven materiaalivahvuus	1,25 mm
Lukko	Lukkojen määrä: 1 Material lock: Ruostumaton teräs 1.4404 (AISI 316L)
Pohjamateriaali	Ruostumaton teräs 1.4404 (AISI 316L)
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	3,88 kg
Bruttopaino	3,889 kg
Tullitariffinimike	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Tuotekuvaus	KX E-Box, LxKxS: 200x300x120 mm, ruostumatonta terästä, 1.4404, asennuslevyllä, yksiovinen, salpalukolla

Hyväksynät

Hyväksynät	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaativustenmukaisuusvakuutus PCF-declaration