

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1305.000

AX-peruskaappi, ruostumatonta terästä

Osavaltio: 7.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1305.000 - AX-peruskaappi, ruostumatonta terästä

Ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa koteloidissa on kiinnityspisteet sisäasennuskisoille, joihin lisävarusteet on helppo kiinnittää ilman poraamista.



ominaisuudet

Tilausno	AX 1305.000
Materiaali	Kotelo: Ruostumaton teräs Ovi: Ruostumaton teräs, yhtenäinen PU-vahtotiiviste Asennuslevy: Teräslevy Ruostumaton teräs 1.4404 (AISI 316L)
Pintakäsittely	Kotelo ja ovi: Harjattu, karkeus 400, huokoisuus < 0,8 µm Asennuslevy: Sinkitty
Toimitus	Kotelo ja ovi/ovet, avautumiskulma 130° Asennuslevy Lukitus: 3 mm kaksoislehti
Kotelointiluokka NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 55
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Tyyppi 12
IK-koodi	IK10
Mitat	Leveys: 1.000 mm Korkeus: 1.200 mm Syvyys: 300 mm
Oven materiaalivahvuus	2 mm

ominaisuudet

Kotelon materiaalivahvuus	1,5 mm
Asennuslevyn materiaalivahvuus	2,5 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)	945 mm x 1.175 mm
Ovien määrä	2
Lukko	Lukituksen rakenne: 3-pistelukitusjärjestelmä Lukkojen määrä: 1 avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti Material lock: Painevalettu sinkki
Pohjamateriaali	Ruostumaton teräs 1.4404 (AISI 316L)
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	71,4 kg
Bruttopaino	76 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	242,98
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Tuotekuvaus	AX kotelo 1000x1200x300 mm LxKxS, HST (AISI316L), asennuslevyllä, pariovinen, 3-pistelukitus, IP55

Hyväksynnät

Hyväksynnät	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaativuuden mukaisuusvakuutus PCF-declaration