

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**HD 1314.600**

**Kompakti HD-kytkentäkaappi,  
yksiovinen**

Osavaltio: 3.7.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 1314.600 - Kompakti HD-kytkentäkaappi, yksiovinen

Koteloratkaisu mukautuu elintarviketeollisuuden vaatimuksiin. Katto kallistettu 30° eteenpäin. Tiivisteiden sininen väri erottuu selvästi elintarvikkeista



## ominaisuudet

|                |   |
|----------------|---|
| Tilausno       | HD 1314.600   |
| Rakenne        | Hygienic Design -kotelot  |
| Tuotemuutos    | Kesäkuusta 2020 eteenpäin yksiovisessa HD-kotelossa vastaavan kokoisen AX-kotelon asennuslevy.  |
| Materiaali     | Kotelo ja ovi: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)<br>Asennuslevy: Teräslevy<br>Lukkopesä HD: Ruostumaton teräs 1.4404 (AISI 316L)<br>Tiiviste: Silikoni, FDA-spesifikaation 21 CFR 177.2600 mukainen |
| Pintakäsittely | Kotelo ja ovi: Harjattu, karkeus 400, huokoisuus < 0,8 µm<br>Asennuslevy: Sinkitty<br>Tiiviste: läpivärjätty sininen RAL 5010   |
| Toimitus       | Kotelo kauttaaltaan umpinainen<br>Ovi upotetulla tiivisteellä<br>Oven saranat oikealla, vaihdettavissa vasemmalle<br>Asennuslevy  |
| Mitat          | Leveys: 810 mm<br>Korkeus edessä: 430 mm<br>Korkeus takana: 549 mm<br>Syvyys: 210 mm  |

# ominaisuudet

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Asennuslevyn mitat (L x K)            | 750 mm x 355 mm  |
| Oven avautumiskulma                   | 125°   |
| Lukkojen määrä                        | 2  |
| IK-koodi                              | IK08   |
| Pohjamateriaali                       | Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)  |
| Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan | IP 66<br>IP X9   |
| Protection category NEMA              | NEMA 1<br>NEMA 3<br>NEMA 3X<br>NEMA 4<br>NEMA 4X<br>NEMA 12<br>NEMA 13   |
| Type rating UL 50E:n mukaan           | Type 1<br>Tyyppi 3<br>Type 3X<br>Type 4<br>Type 4X<br>Tyyppi 12<br>Type 13   |
| Pakkausyksikkö                        | 1 kpl  |
| Nettopaino                            | 25 kg  |
| Bruttopaino                           | 26 kg  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)               | 84,57  |
| Tullitariffinimike                    | 94032080   |
| ETIM 9                                | EC000261   |
| ETIM 8                                | EC000261   |
| ECLASS 8.0                            | 27180101   |
| Tuotekuvaus                           | HD kotelo 810x430/549x210 mm LxKxS, RST (AISI304), asennuslevyllä, saranoidulla ovella ja silikonitiivisteellä, IP66 |

# Hyväksynät

---

Hyväksynät

UL + C-UL (listed)

---

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus  
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK  
PCF-declaration