

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 1318.600

**Kompakti kytkentäkaappi HD,
kaksiovinen**

Osavaltio: 3.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 1318.600 - Kompakti kytkentäkaappi HD, kaksiovinen

Koteloratkaisu mukautuu elintarviketeollisuuden vaatimuksiin. Katto kallistettu 30° eteenpäin.
Tiivisteiden sininen väri erottuu selvästi elintarvikkeista



ominaisuudet

Tilausnro	HD 1318.600
Rakenne	Hygienic Design -kotelot
Materiaali	Kotelo ja ovet: ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304) Asennuslevy: Teräslevy Lukkopesä HD: Ruostumaton teräs 1.4404 (AISI 316L) Tiiviste: Silikoni, FDA-spesifikaation 21 CFR 177.2600 mukainen
Pintakäsittely	Kotelo ja ovi: Harjattu, karkeus 400, huokoisuus < 0,8 µm Asennuslevy: Sinkitty Tiiviste: läpivärjätty sininen RAL 5010
Toimitus	Kotelo kauttaaltaan umpinainen Ovet upotetulla tiivisteellä Asennuslevy
Mitat	Leveys: 1.010 mm Korkeus edessä: 1.050 mm Korkeus takana: 1.280 mm Syvyys: 400 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)	945 mm x 975 mm
Oven avautumiskulma	125°
IK-koodi	IK08

ominaisuudet

Pohjamateriaali	Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 66 IP X9
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Tyyppi 3 Type 3X Type 4 Type 4X Tyyppi 12 Type 13
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	80 kg
Bruttopaino	82 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	250,66
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Tuotekuvaus	HD kotelo 1010x1050/1280x400 mm LxKxS, RST (AISI304), asennuslevyllä, saranoiduilla ovilla ja silikonitiivisteellä, IP66

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
------------	--------------------

Hyväksynät

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
PCF-declaration