

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 1320.600

**Kompakti HD-kytkentäkaappi,
yksiovinen**

Osavaltio: 23.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 1320.600 - Kompakti HD-kytkentäkaappi, yksiovinen

Koteloratkaisu mukautuu elintarviketeollisuuden vaatimuksiin. Katto kallistettu 30° eteenpäin. Tiivisteiden sininen väri erottuu selvästi elintarvikkeista



ominaisuudet

| | |
|----------------|---|
| Tilausno | HD 1320.600 |
| Rakenne | Hygienic Design -kotelot |
| Tuotemuutos | Kesäkuusta 2020 eteenpäin yksiovisessä HD-kotelossa vastaavan kokoisen AX-kotelon asennuslevy. |
| Materiaali | Kotelo ja ovi: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304) Asennuslevy: Teräslevy Lukkopesä HD: Ruostumaton teräs 1.4404 (AISI 316L) Tiiviste: Silikoni, FDA-spesifikaation 21 CFR 177.2600 mukainen |
| Pintakäsittely | Kotelo ja ovi: Harjattu, karkeus 400, huokoisuus < 0,8 µm Asennuslevy: Sinkitty Tiiviste: läpivärjätty sininen RAL 5010 |
| Toimitus | Kotelo kauttaaltaan umpinainen Ovi upotetulla tiivisteellä Oven saranat oikealla, vaihdettavissa vasemmalle Asennuslevy |
| Mitat | Leveys: 610 mm Korkeus edessä: 430 mm Korkeus takana: 601 mm Syvyys: 300 mm |

ominaisuudet

| | |
|---------------------------------------|--|
| Asennuslevyn mitat (L x K) | 550 mm x 355 mm |
| Oven avautumiskulma | 125° |
| Lukkojen määrä | 2 |
| IK-koodi | IK08 |
| Pohjamateriaali | Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304) |
| Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan | IP 66 IP X9 |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13 |
| Type rating UL 50E:n mukaan | Type 1 Tyyppi 3 Type 3X Type 4 Type 4X Tyyppi 12 Type 13 |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 22 kg |
| Bruttopaino | 23 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 70,08 |
| Tullitariffinimike | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Tuotekuvaus | HD kotelo 610x430/601x300 mm LxKxS, RST (AISI304), asennuslevyllä, saranoidulla ovella ja silikonitiivisteellä, IP66 |

Hyväksynät

Hyväksynät

UL + C-UL (listed)

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
PCF-declaration