

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1338.500

AE-kytkentäkaapit

Osavaltio: 8.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1338.500 - AE-kytkentäkaapit

Maalattu kotelo, jossa teräslevyovi, asennuslevy ja laippalevy pohjassa.

ominaisuudet

Tilausnro	AE 1338.500
Materiaali	Kotelo: teräslevy Ovi: Teräslevy, yhtenäinen PU-vaahdotiiviste
Pintakäsittely	Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus Asennuslevy: Sinkitty
Väri	RAL 7035
Toimitus	Kotelo saranoidulla ovella/ovilla Laippa/laipat kotelon pohjassa Asennuslevy Lukitus: 3 mm kaksoislehti
Kotelointiluokka NEMA	NEMA 4
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 66
IK-koodi	IK08
Mitat	Leveys: 380 mm Korkeus: 600 mm Syvyys: 350 mm
Oven materiaalivahvuus	1,5 mm
Kotelon materiaalivahvuus	1,5 mm
Asennuslevyn materiaalivahvuus	2,5 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)	334 mm x 570 mm
Ovien määrä	1
Oven käteisyys vaihdettavissa	Joo
Lukkojen määrä	2

ominaisuudet

Lukko	Lukituksen rakenne: Salpalukko Lukkojen määrä: 2 avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti
Laippa	Koko: 4 Määrä: 1
Pohjamateriaali	Teräslevy
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	17,238 kg
Bruttopaino	19 kg
Tullitariffinimike	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Tuotekuvaus	AE-kaappi 380x600x350

Hyväksynät

Hyväksynät	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK