

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1366.000

AX-peruskaappi, ruostumatonta terästä

Osavaltio: 10.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1366.000 - AX-peruskaappi, ruostumatonta terästä

Ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa koteloidissa on kiinnityspisteet sisäasennuskisoille, joihin lisävarusteet on helppo kiinnittää ilman poraamista.



ominaisuudet

| | |
|--|--|
| Tilausnro | AX 1366.000 |
| Materiaali | Kotelo: Ruostumaton teräs Ovi: Ruostumaton teräs, yhtenäinen PU-vahtotiiviste Asennuslevy: Teräslevy Ruostumaton teräs 1.4404 (AISI 316L) |
| Pintakäsittely | Kotelo ja ovi: Harjattu, karkeus 400, huokoisuus < 0,8 µm Asennuslevy: Sinkitty |
| Toimitus | Kotelo ja ovi/ovet, avautumiskulma 130° Asennuslevy Lukitus: 3 mm kaksoislehti |
| Kotelointiluokka NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan | IP 66 |
| Type rating UL 50E:n mukaan | Type 1 Tyyppi 12 |
| IK-koodi | IK10 |
| Mitat | Leveys: 380 mm Korkeus: 600 mm Syvyys: 210 mm |
| Kotelon materiaalivahvuus | 1,25 mm |

ominaisuudet

| | |
|--------------------------------|--|
| Asennuslevyn materiaalivahvuus | 2,5 mm |
| Asennuslevyn mitat (L x K) | 330 mm x 575 mm |
| Ovien määrä | 1 |
| Lukko | Lukituksen rakenne: Salpalukko Lukkojen määrä: 2 avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti Material lock: Painevalettu sinkki |
| Pohjamateriaali | Ruostumaton teräs 1.4404 (AISI 316L) |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Tullitariffinimike | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Tuotekuvaus | Kompakti AX-kytkentäkaappi, LxKxS: 380x600x210 mm, ruostumaton teräs 1.4404, asennuslevyn kanssa, yksiovinen, kaksi salpalukkoa |