


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1467.000 Muovikaapit AX

Osavaltio: 15.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1467.000 - Muovikaapit AX Laiteikkuna

Ikkunallisella ovella varustetut AX-muovikotelot soveltuvat optimaalisesti käytettäviksi haastavissa kohteissa. Lukuisat kiinnityspisteet kotelon siäpinnoissa mahdollistavat 25 mm:n rasterin hyödyntämisen esim. asennuskiskoilla.



ominaisuudet

Tilausno	AX 1467.000
Rakenne	Laiteikkuna
Materiaali	Kotelo ja ovi: Lasikuituvahvistettua, kyllästämätöntä polyesteriä GFK Ovi: yhtenäinen PU-vaahdotiiviste Asennuslevy: Teräslevy Laiteikkuna: Polykarbonaatti Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset Halogeeniton
Pintakäsittely	Kotelo ja ovi: Ei jälkikäsitelty, läpivärjätty muovi Asennuslevy: Sinkitty
Väri	Värisävy RAL 7035
Toimitus	Kotelo saranoidulla ikkunallisella ovella, kauttaaltaan umpinainen, 3 mm kaksoislehtiavainlukko Oven saranat oikealla, vaihdettavissa vasemmalle Asennuslevy Oven ylä- ja alareunassa kaksinkertainen sadesuojalista
Ohje	Jos esiintyy pitkäaikaista UV-säteilyä (aurionvaloa) ja sadetta, suosittelemme, että pinta maalataan PUR-maalilla, jotta pinta ei vahingoitu optisesti. Hinta ja toimitusaika pyynnöstä.

ominaisuudet

Kotelointiluokka NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 56
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Tyyppi 12
Suojausluokka	II (jännitteellä 1000 V AC)
IK-koodi	IK09
Mitat	Leveys: 600 mm Korkeus: 600 mm Syvyys: 200 mm
Asennuslevyn materiaalivahvuus	3 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)	505 mm x 525 mm
Oven avautumiskulma	130°
Lukkojen määrä	2
With viewing window	Joo
Pohjamateriaali	Muovi
Normit	Täyttää F1 Outdoor-Rating -luokituksen UL 746C:n mukaan
Asennusohje	Komponenttien kiinnittämiseksi koteloon tarvitaan ruuveja sisäpuolen varustelulle Yleiskulman avulla komponentit voidaan kiinnittää 25 mm mittarasteriin, esim. järjestelmärunkoon
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	16,8 kg

ominaisuudet

Bruttopaino	17,06 kg
Tullitariffinimike	94037000
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Tuotekuvaus	AX Muovinen kytkentäkaappi, LxKxS: 600x600x200 mm, laiteikkunalla

Hyväksynät

Hyväksynät	DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Sertifikaatit	Negative Certificate Pintakäsittely Kotelointiluokka
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK