

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KS 1468.500 Muovikaapit KS

Osavaltio: 18.12.2025 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KS 1468.500 - Muovikaapit KS

Ovellinen seinäkotelo lasikuituvahvisteista, kyllästämätöntä polyesteria, asennuslevyllä. Valinnaisesti laiteovilla tai ilman. Kotelointiluokka IP 56 tai IP 66. Portaaton asennuslevyjen syvyysäättö. Joustava ovien asennus oven puristettujen kiinnitysnokkien avulla. Tukeva rakenne lasikuituvahvistetun muovin avulla.

ominaisuudet

Tilausnro	KS 1468.500
Rakenne	ilman laiteikkunaa
Materiaali	Kotelo ja ovi: Lasikuituvahvistettua, kyllästämätöntä polyesteriä GFK Ovi: yhtenäinen PU-vaahdotiiviste Asennuslevy: Teräslevy Laiteikkuna: Akryylilasi, 3,0 mm, yhtenäisellä kumitiivisteellä
Pintakäsittely	Kotelo ja ovi: Ei jälkikäsitelty, läpivärjätty muovi Asennuslevy: Sinkitty
Väri	Värisävy RAL 7035
Toimitus	Kotelo saranoidulla ovelta, kauttaaltaan umpinainen, 3 mm kaksoislehtiavainlukko Asennuslevy Oven ylä- ja alareunassa kaksinkertainen sadesuojalista Sivuilla puristetut C-profiilit asennuslevyjen portaattomaan säätöön syvyys suunnassa
Ohje	Pinta saattaa vaurioitua UV-säteilyn (aurionvalo) pitkäaikaisesta vaikutuksesta yhdessä tuulen ja sateen kanssa. Tämä ei kuitenkaan vaikuta kaapin sisään asennettuihin sähköisiin komponentteihin. Jos kaappeja ei voi suojata UV-säteilyltä, suosittelemme niiden maalaamista 2-komponenttimaalilla. Sallittu ympäristölämpötila -30 °C...+75 °C.
Kotelointiluokka NEMA	NEMA 4X
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 66
IK-koodi	IK08

ominaisuudet

Mitat	Leveys: 600 mm Korkeus: 800 mm Syvyys: 300 mm
Asennuslevyn materiaalivahvuus	3 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)	517 mm x 750 mm
Ovien määrä	1
Oven käisyys vaihdettavissa	Joo
Lukko	Lukituksen rakenne: 3-pistelukitusjärjestelmä Lukkojen määrä: 1 avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti
Pohjamateriaali	Muovi
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	24.571
Bruttopaino	25.5
Tullitariffinimike	94037000
EAN	4028177526754
E-Number Sweden	E3465011
ECLASS 8.0	27180101

Hyväksynät

Hyväksynät	Bureau Veritas TÜV
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK