

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 1469.000 Muovikaapit AX

Osavaltio: 1.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 1469.000 - Muovikaapit AX Laiteikkuna

Ikkunallisella ovella varustetut AX-muovikotelot soveltuvat optimaalisesti käytettäviksi haastavissa kohteissa. Lukuisat kiinnityspisteet kotelon siäpinnoissa mahdollistavat 25 mm:n rasterin hyödyntämisen esim. asennuskiskoilla.



## ominaisuudet

|                |  |
|----------------|--|
| Tilausno       | AX 1469.000  |
| Rakenne        | Laiteikkuna  |
| Materiaali     | Kotelo ja ovi: Lasikuituvahvistettua, kyllästämätöntä polyesteriä GFK<br>Ovi: yhtenäinen PU-vaahdotiiviste<br>Asennuslevy: Teräslevy<br>Laiteikkuna: Polykarbonaatti<br>Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset<br>Halogeeniton |
| Pintakäsittely | Kotelo ja ovi: Ei jälkikäsitelty, läpivärjätty muovi<br>Asennuslevy: Sinkitty  |
| Väri           | Värisävy RAL 7035  |
| Toimitus       | Kotelo saranoidulla ikkunallisella ovella, kauttaaltaan umpinainen, 3 mm kaksoislehtiävainlukko<br>Oven saranat oikealla, vaihdettavissa vasemmalle<br>Asennuslevy<br>Oven ylä- ja alareunassa kaksinkertainen sadesuojalista      |
| Ohje           | Jos esiintyy pitkäaikaista UV-säteilyä (aurionvaloa) ja sadetta, suosittelemme, että pinta maalataan PUR-maalilla, jotta pinta ei vahingoitu optisesti. Hinta ja toimitusaika pyynnöstä.   |

# ominaisuudet

|  |   |
|--|---|
| Kotelointiluokka NEMA                  | NEMA 1<br>NEMA 3R<br>NEMA 3RX<br>NEMA 4<br>NEMA 4X<br>NEMA 12   |
| Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan | IP 56   |
| Type rating UL 50E:n mukaan            | Type 1<br>Type 3R<br>Type 3RX<br>Type 4<br>Type 4X<br>Tyyppi 12   |
| Suojausluokka                          | II (jännitteellä 1000 V AC)   |
| IK-koodi                               | IK09  |
| Mitat                                  | Leveys: 600 mm<br>Korkeus: 800 mm<br>Syvyys: 300 mm   |
| Asennuslevyn materiaalivahvuus         | 3 mm  |
| Asennuslevyn mitat (L x K)             | 505 mm x 725 mm   |
| Oven avautumiskulma                    | 130°  |
| Lukkojen määrä                         | 2   |
| With viewing window                    | Joo   |
| Pohjamateriaali                        | Muovi   |
| Normit                                 | Täyttää F1 Outdoor-Rating -luokituksen UL 746C:n mukaan   |
| Asennusohje                            | Komponenttien kiinnittämiseksi koteloon tarvitaan ruuveja sisäpuolen varustelulle<br>Yleiskulman avulla komponentit voidaan kiinnittää 25 mm mittarasteriin, esim. järjestelmärunkoon |
| Pakkausyksikkö                         | 1 kpl   |
| Nettopaino                             | 23,44 kg  |

## ominaisuudet

---

|                    |   |
|--------------------|---|
| Bruttopaino        | 24,44 kg  |
| Tullitariffinimike | 94037000  |
| ETIM 9             | EC000261  |
| ETIM 8             | EC000261  |
| ECLASS 8.0         | 27180101  |
| Tuotekuvaus        | AX Muovinen kytkentäkaappi, LxKxS: 600x800x300 mm, laiteikkunalla |

## Hyväksynät

---

|               |   |
|---------------|---|
| Hyväksynät    | DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed)                    |
| Sertifikaatit | Negative Certificate<br>Pintakäsittely<br>Kotelointiluokka      |
| Selitykset    | Vaatimustenmukaisuusvakuutus<br>Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK |