

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1485.744

## Sisäovi

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1485.744 - Sisäovi muovisille AX-kytkentäkaapeille

Kulunvalvonnan varmistamiseksi käyttö- ja tekniikkatasot erikseen



## ominaisuudet

Tilausno	SZ 1485.744
Materiaali	Ovi ja ovirunko: teräslevy
Pintakäsittely	Ovi: pulverimaalattu, pohjamaalattu Ovirunko: sinkitty
Väri	Ovi: RAL 7035
Toimitus	ovi Salpalukko 3 mm kaksoislehtiavainpesällä Sis. Kiinnitysruuvit
Asennusmahdollisuudet	Muovisen AX:n sivuseinien kiinnityspisteisiin
Ohje	Vakiona toimitettava kaksoislehtilukkopesä, vaihdettavissa 27 mm lukkopesiin, rakenne A,
Sopii kotelotyyppille	AX muovi
Sopii leveydelle	400 mm
Sopii korkeudelle	400 mm
Oven materiaalivahvuus	1 mm
Oven avautumiskulma	105°
Pakkausyksikkö	1 kpl

# ominaisuudet

Nettopaino	1,94 kg
Bruttopaino	2,04 kg
Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC000747
ETIM 8	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Tuotekuvaus	SZ-sisäovi muoviselle kotelolle AX, kotelolle LxK: 400x400 mm