

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1490.010

Lukkojärjestelmä Ergoform-S

Osavaltio: 21.12.2025 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](https://www.rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1490.010 - Lukkojärjestelmä Ergoform-S

Vaihtoehtoisten lukkojärjestelmien muutosasennukseen, esim. puoliprofiilisylinteri, varmuuslukkopesä jne.

ominaisuudet

Tilausnro	SZ 1490.010
Rakenne	Vakiomalli KS-muovikaappeihin
Tuotekuvaus	Vapautettu kahva aukeaa eteenpäin ja sitä käännetään lukon avaamiseksi.
Materiaali	Painevalettu sinkki
Pintakäsittely	Pulverimaalattu
Väri	RAL 7035
Lukko	Lukituksen rakenne: Valmisteltu A-mallin lukkopesille, puoliprofiilisylinterien asennukseen, kun niiden kokonaispituus on 40 tai 45 mm (DIN 18 252), tai turvalukko- ja painonappipesien asennukseen, kun niiden pituus on 40 mm
Sopii kotelotyyppille	KS 3-pistelukolla
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0.475
Bruttopaino	0.496
Tullitariffinimike	83024110
EAN	4028177526990
ETIM 9	EC000327
ETIM 8	EC000327
ECLASS 8.0	27409217