

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KL 1502.510 KL-liitäntäkotelot

Osavaltio: 7.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KL 1502.510 - KL-liitäntäkotelot ilman laippaa

Ruuvikiinnitteisellä kannella varustettu maalattu teräslevykotelo, ilman laippalevyä.  
Kotelointiluokka IP 66.

## ominaisuudet

Tilausnro	KL 1502.510
Materiaali	Kotelo: teräslevy Kansi: Teräslevy, yhtenäinen PU-vaahdotiiviste
Pintakäsittely	Kotelo ja kansi: pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Väri	RAL 7035
Toimitus	Kotelo ja kansi Pikalukko sis. Muovitulpat
Protection category NEMA	NEMA 4
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 66
IK-koodi	IK08
Mitat	Leveys: 200 mm Korkeus: 200 mm Syvyys: 120 mm
Kannen materiaalivahvuus	1,25 mm
Kotelon materiaalivahvuus	1,25 mm
Pohjamateriaali	Teräslevy
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	1,968 kg
Bruttopaino	2,12 kg
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261

# ominaisuudet

---

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------

---

Tuotekuvaus	Riviliitinkotelo 200x200x120
-------------	------------------------------

# Hyväksynät

---

Hyväksynät	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
------------	---

---

Selitykset	Valmistajan vakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
------------	---