


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KL 1517.510 KL-liitäntäkotelot

Osavaltio: 21.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KL 1517.510 - KL-liitäntäkotelot ilman laippaa

Ruuvikiinnitteisellä kannella varustettu maalattu teräslevykotelo, ilman laippalevyä.
Kotelointiluokka IP 66.



ominaisuudet

Tilausno	KL 1517.510
Materiaali	Kotelo: teräslevy Kansi: Teräslevy, yhtenäinen PU-vaahdotiiviste
Pintakäsittely	Kotelo ja kansi: pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Väri	RAL 7035
Toimitus	Kotelo ja kansi Pikalukko sis. Muovitulpat
Protection category NEMA	NEMA 4
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 66
IK-koodi	IK08
Mitat	Leveys: 300 mm Korkeus: 200 mm Syvyys: 80 mm
Kannen materiaalivahvuus	1,25 mm
Kotelon materiaalivahvuus	1,25 mm
Pohjamateriaali	Teräslevy
Pakkausyksikkö	1 kpl

ominaisuudet

Nettopaino	2,2 kg
Bruttopaino	2,4 kg
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Tuotekuvaus	Riviliitinkotelo 300x200x80

Hyväksynät

Hyväksynät	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Selitykset	Valmistajan vakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK